


피팅 NLFA-D-U14-K3.2-PP-P10

Part Number: 8104287

FESTO



자료 시트

특징	값
컨테이너 사이즈	10
디자인 구조	Tubing mounted via clamped connection
디자인	직선 형태
사이즈	Diameter 8 mm
유체 연결부	UNF1/4-28
Fluid connection 2	For tubing outside diameter 3.2 mm (1/8")
매체	유체 매체 기체 매체
매체 참고 사항	매체와 접촉하는 소재의 저항성 확인
Operating pressure for entire temperature range	-0.075 ... 0.6 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.75 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-10.875 ... 87 psi
매체 온도	0 ... 50 °C
주변 온도	0 ... 50 °C
보관 온도	-20 ... 70 °C
씰링 원리	견고
조립 위치	어디든
공칭 조임 토크	15 Ncm
공칭 조임 토크의 공차	± 15 %
제품 중량	0.44 g
매체에 접속되는 재질	PP
나사산 플러그 소재	PA-강화
재질 사항	RoHS 에 승인
식품 안전	추가 재료 정보 참조
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
사용 설명서	애플리케이션 노트 참조(festo.com의 Support Portal 에서 확인 가능)