

주입 니들 세트

VAVN-N-A1.6-03-30-F-V-V1-P10

Part Number: 8104295

FESTO



자료 시트

특징	값
컨테이너 사이즈	10
Dosing needle outside diameter	1.6 mm
주입 니들 길이	30 mm
투약 바늘 공칭 직경	0.3 mm
Dosing needle version	With chamfer With tapering
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
식품 안전	추가 재료 정보 참조
유체 연결부	Terminal connection
매체	유체 매체 기체 매체
매체 참고 사항	매체와 접촉하는 소재의 저항성 확인 최대 입자 크기: 5 µm
작동 압력 MPa	0 ... 0.4 MPa
작동 압력	0 ... 4 bar
표준 공칭 유량	1.37 l/min
표준 공칭 유량에 대한 정보	In case of a pressure drop of 1 -> 0 bar (gaseous media)
유량 Kv	0.003 m3/h
Information on flow rate Kv	For water as medium
매체 온도	5 ... 60 °C
주변 온도	5 ... 60 °C
보관 온도	-20 ... 70 °C
조립 위치	어디든
제품 중량	3.9 g
재질 사항	RoHS 에 승인
투약 바늘 (dosing needle) 소재	고합금 강철, 부식방지
투약 바늘 Material Number	1.4404
매체에 접촉되는 재질	고합금 강철, 부식방지