



소켓 NECV-C1W3L-P-P13

Part Number: 8105012

FESTO



자료 시트

특징	값
표준에 따름	EN 175301-803
추가 기능	보호 회로
연결 주기	50
케이블 연결단자	각형
케이블 연결단자 참고사항	180° 회전 가능
제품 중량	11.6 g
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 연결 기술	EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 C타입
전기 연결 1, 핀/와이어 수	3
전기 연결 1, 마운팅 타입	M2.5 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위
전기 연결 2, 연결 기술	볼트 체결 단자
작동 전압 범위 DC	20.4 ... 27.6 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
작동 전압 범위 AC	20.4 ... 27.6 V
공칭 작동 전압, AC	24 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	1 A
서지 강도	0.8 kV
보호 접지 연결	가능
케이블 패킹 연결	M12x1,25
케이블 직경	4 ... 6 mm
공칭 도선 단면적	≤ 0.5 mm ²
보호 등급	IP65
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-25 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
하우징 소재	PC
하우징 색상	투명
나사 타입 잠금 소재	스틸, 니켈 도금
씰 소재	HNBR
전기 접점 소재	주석 도금 황동