


솔레노이드 코일 VACC-S18-35-K4-1U-EX4ME

Part Number: 8109389

FESTO



자료 시트

특징	값
액츄에이터 형태	전기적
조립 위치	어디든
스위치 상태 표시기	아니오
정격 사용 시간	100 %
절연 등급	H
특성 코일 자료	24 V DC: 3.5 W 24V AC: 50/60Hz, 전력 3.5VA
허용 가능 전압 파동	-15 % / +10 %
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
EU 국가외 폭발 방지 인증	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
인증서 발행 부서	BVS 16ATEXE036X IECEX BVS16.0028X
ATEX 카테고리 가스	II 2G
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
폭발 점화 방지 타입 먼지	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
방폭 주변 온도	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보호 등급	IP66
제품 중량	580 g
전기 연결	터미널 박스, 전체 케이블 나사산 M20x1.5
재질 사항	RoHS 에 승인