



수직 압력 차단 플레이트

VMPA14-HS

Part Number: 8110429

FESTO



자료 시트

특징	값
폭	10 mm
조립 위치	어디든
공압 수직 적재	1용 차단
작동 압력	3 ... 8 bar
최대 공칭 유량 통풍	103 l/min
최대 공칭 유량 배기	213 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP65
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	240 g
수직 적재식 마운팅 방식	매니폴드 블록상 개별 서브베이스
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	전조 알루미늄 합금 PA-강화