



수직 압력 공급 플레이트 VMPA14-VSP-QS3/8

Part Number: 8110623

FESTO



자료 시트

특징	값
격자 치수	14 mm
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
파일럿 압력 MPa	0.3 ... 0.8 MPa
파일럿 압력	3 ... 8 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	55 g
공압 연결구, 포트 1	QS-3/8
재질 사항	RoHS 에 승인
공급 플레이트 소재	PA-강화