



자료 시트

특징	값
진단	저전압, 밸브 Fault in pilot pressure supply Time measurement overflow
최대 밸브 연수	1
솔레노이드 코일의 최대 수량	1
파라미터 설정	채널별 페일세이프 모드 채널별 강제 채널별 아이들 모드 Monitoring
극성 보호	예
작동 전압 범위, DC 전자 회로/센서	18 ... 30 V
DC 작동 전압, 부하 전압	21.6 ... 26.4 V
부하 전압에서 고유 전류 소모	5.5 mA
작동 전압에서 고유 전류 소모	12 mA
출력의 최대 수량	1
입력의 최대 수량	1
솔레노이드 코일 당 공칭 분리 전류	60mA, 최대 30ms
전류 감소 회로 포함 공칭 전류	22 mA after 30 ms
전기적 절연 채널? 내부 버스	예
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음 (설치 시)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	20 g
전기적 연결	필드버스
하우징 소재	POM
재질 사항	RoHS 에 승인