


원터치 피팅 NPQE-D-G14F-Q12-P10

Part Number: 8112994

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	10 mm
조립 위치	어디든
디자인	직선 형태
컨테이너 사이즈	10
디자인 구조	Push/Pull 원리
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
클린룸 등급	ISO class 4
주변 온도	-5 ... 60 °C
제품 중량	47.23 g
마운팅 형태	외부 육각형 A/F 21
공압 연결구, 포트 1	암 나사산 G1/4
공압 연결구, 포트 2	외경 12mm 튜브용
해제 링의 색상	청색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	다이어프램 밸브
Release ring 소재	POM
튜브 씰 소재	NBR
튜브 고정 클로 소재	스테인리스스틸