

# 블랭크 플러그 NPQE-P-S16-P5

Part Number: 8113209

FESTO



## 자료 시트

| 특징  | 값  |
|---|--|
| 사이즈   | 표준   |
| 조립 위치   | 어디든  |
| 디자인   | 블랭킹 플러그  |
| 컨테이너 사이즈  | 5  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa   |
| 작동 압력 전체 온도 범위                                  | -0.95 ... 8 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi  |
| 작동 매체   | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]  |
| 작동 및 파일럿 매체 확인                                  | 윤활 작동 가능   |
| 부식 방지 등급 KBK                                    | 1 - 부식 응력 수준 낮음  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III   |
| 클린룸 등급  | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| 주변 온도   | -5 ... 60 °C   |
| 제품 중량   | 5.07 g   |
| 공압 연결구, 포트 1                                    | Push-in sleeve diameter 16 mm  |
| 해제 링의 색상  | 청색   |
| 재질 사항   | RoHS 에 승인  |
| 하우징 소재  | PBT  |
| Release ring 소재                                 | POM  |