

안전 클립
 NPAP-QE-S-Q10-P10
 Part Number: 8113231



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---|--|
| 컨테이너 사이즈 | 10 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa |
| 작동 압력 전체 온도 범위 | -0.95 ... 8 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 - 부식 응력 수준 낮음 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 클린룸 등급 | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| 주변 온도 | -5 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 0.23 g |
| 공압 연결구 | 외경 10mm 튜브용 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |