

안전 클립
 NPAP-QE-S-Q16-P10
 Part Number: 8113233



자료 시트

특징	값
컨테이너 사이즈	10
조립 위치	어디든
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
클린룸 등급	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
주변 온도	-5 ... 60 °C
제품 중량	0.39 g
공압 연결구	외경 16mm 튜브용
재질 사항	RoHS 에 승인