


전기 서브 베이스 VAVE-K1-7-5YL1-LR

Part Number: 8115100

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	7
케이블 특성	Basic
극성 보호	작동 전압용
추가 기능	홀딩전류 감소
신호 상태 표시	LED
작동 전압 범위 DC	12 ... 26 V
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
공칭 동작 전압 DC	24 V
오염 등급	2
과전압 카테고리	II
인증	RCM Mark
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보호 등급	IP40
주변 온도	0 ... 50 °C
보관 온도	-20 ... 70 °C
조립 위치	어디든
굽힘 반경, 고정식 케이블 설치	>= 11 mm
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 16.5 mm
제품 중량	3.3 g
전기 연결	2-핀 2선 끝단 낄선 케이블
케이블 구조	2x0,08
케이블 직경	1.1 mm
케이블 길이	0.5 m
보호 접지 연결	사용 불가
마운팅 형태	slip-on 멈춤쇠
하우징 색상	흑색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA-강화 PC
절연 소재	PVC