

솔레노이드 코일 VACC-S18-35-K4-2U-KS4ME

Part Number: 8118315

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|--|
| 액츄에이터 형태 | 전기적 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 스위치 상태 표시기 | 아니오 |
| 정격 사용 시간 | 100 % |
| 절연 등급 | H |
| 특성 코일 자료 | 110 V AC: 50/60 Hz, 전원: 3.5 VA 110 V DC: 3.5 W |
| 허용 가능 전압 파동 | -15 % / +10 % |
| EU 국가외 폭발 방지 인증 | EPL Db (KR) EPL Gb (KR) |
| 인증서 발행 부서 | 22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X |
| 폭발 점화 방지 타입 가스 | Ex e mb IIC T5, T6 |
| 폭발 점화 방지 타입 먼지 | Ex tD A21 IP66 T85/T95°C |
| 방폭 주변 온도 | T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 보호 등급 | IP66 |
| 제품 중량 | 580 g |
| 전기 연결 | 터미널 박스, 전체 케이블 나사산 M20x1.5 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |