

솔레노이드 코일 VACC-S18-35-K4-1U-KS4ME

Part Number: 8118317

FESTO



자료 시트

특징	값
액츄에이터 형태	전기적
조립 위치	어디든
스위치 상태 표시기	아니오
정격 사용 시간	100 %
절연 등급	H
특성 코일 자료	24 V DC: 3.5 W 24V AC: 50/60Hz, 전력 3.5VA
허용 가능 전압 파동	-15 % / +10 %
EU 국가외 폭발 방지 인증	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
인증서 발행 부서	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex e mb IIC T5, T6
폭발 점화 방지 타입 먼지	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
방폭 주변 온도	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보호 등급	IP66
제품 중량	580 g
전기 연결	터미널 박스, 전체 케이블 나사산 M20x1.5
재질 사항	RoHS 에 승인