


솔레노이드 코일

VACC-S18-120-K4-27-KS4ME

Part Number: 8118321

FESTO



자료 시트

특징	값
액츄에이터 형태	전기적
조립 위치	어디든
스위칭 상태 표시기	아니오
정격 사용 시간	100 %
절연 등급	H
특성 코일 자료	60 V DC: 12 W
허용 가능 전압 파동	-15 % / +10 %
EU 국가외 폭발 방지 인증	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
인증서 발행 부서	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex e mb IIC T4
폭발 점화 방지 타입 먼지	Ex tD A21 IP66 T120°C
방폭 주변 온도	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보호 등급	IP66
제품 중량	580 g
전기 연결	터미널 박스, 전체 케이블 나사산 M20x1.5
재질 사항	RoHS 에 승인