


컨트롤 시스템 CMCB-D1-C-S0

Part Number: 8118457

FESTO



자료 시트

특징	값
사용 설명서	제품은 산업용으로만 적합합니다. 주거 지역에서는 간섭파 억제 조치가 필요할 수 있습니다.
디자인 구조	Mounting plate
성능 레벨 (PL)	Category B, Performance Level b
치수 W x L x H	135 mm x 254 mm x 375 mm
보호 (단락)	내부 전기적 퓨즈
최대 전류 소모	1.1 A
Current consumption of the secondary circuit	5 A
최대 전원 공급	6 A
공칭 작동 전압, AC	230 V
주전원 타입	TT TN IT
라인 주파수	50 ... 60 Hz
오염 등급	2
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-20 ... 60 °C
상대 공기 습도	40 °C에서 최대 50%
직접 및 간접 접촉에 대한 보호	안전 차단 기능 포함 방호초저전압(PELV) Earthing of all exposed conductive parts
보호 등급	IP20
주변 조건	Interior
주변 온도	5 ... 40 °C
Nominal altitude of use	1000 m NN
제품 중량	4.2 kg
전기 연결	케이지 클램프 터미널 Push-in
재질 사항	RoHS 에 승인