



파일럿 밸브

VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1B2

Part Number: 8119587

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 슬레노이드
액추에이터 형태	전기적
폭	22 mm
표준 공칭 유량	50 l/min
작동 압력	-0.9 ... 8 bar
디자인 구조	직접 작동 포펫 밸브
Reset 형태	기계 스프링
보호 등급	IP65
공칭 사이즈	1.3 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
수동 작동	멈춤쇠
파일럿 형태	직접
파일럿 공압 공급	내부
유량 방향	전환 불가
Off 스위칭 시간	46 ms
On 스위칭 시간	31 ms
정격 사용 시간	100 %
특성 코일 자료	24 V DC: 3 W
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
매체 온도	-10 ... 50 °C
주변 온도	-10 ... 50 °C
제품 중량	160 g
전기 연결	3-핀 EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 B타입 플러그 EN 175301-803
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
공압 연결구, 포트 3	M5
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	PA