



예시 표시

자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
작업 행정거리	30 ... 100 mm
피스톤 직경	12 mm
조립 위치	수평
작동 모드	복동
디자인 구조	공압 선형 모듈
위치 감지	근접 센서용
작동 압력 MPa	0.1 ... 0.8 MPa
작동 압력	1 ... 8 bar
Operating pressure	14.5 ... 116 psi
최대 속도	0.5 m/s
반복 정확도	±0,02 mm
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-20 ... 60 °C
보호 등급	IP40
주변 온도	5 ... 45 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	102 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	136 N
재질 사항	RoHS 에 승인