


매니폴드 블록 세트
VABS-C12-6-S
 Part Number: 8122790



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|---|
| 폭 | 13 mm |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 디자인 구조 | 측면 연결 방향 |
| 최대 밸브 연수 | 고객 맞춤형 사양 가능 |
| 작동 압력 MPa | -0.1 ... 0.7 MPa |
| 작동 압력 | -1 ... 7 bar |
| 작동 매체 | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 최대 입자 크기 : 5 µm |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 주변 온도 | 5 ... 50 °C |
| 제품 중량 | 3 g |
| 마운팅 형태 | 관통 홀 포함 |
| 공압 연결구, 포트 2 | 튜브 내경 4mm |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 매니폴드 소재 | PBT |