


서브-베이스
VABS-K2-10B-16-U14-P
 Part Number: 8122826

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	10
공칭 사이즈	1.6 mm
유체 연결부	암 나사산 1/4-28 UNF-2B
조립 위치	어디든
디자인 구조	아래쪽 연결 방향
최대 밸브 연수	1
유량 방향	전환 불가
작동 매체	유체 매체 기체 매체
작동 및 파일럿 매체 확인	매체와 접촉하는 소재의 저항성 확인
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-20 ... 70 °C
매체 온도	0 ... 50 °C
주변 온도	0 ... 50 °C
최대 죄임 토크, 밸브 마운팅	0.2 Nm
제품 중량	7 g
서브-베이스에 대한 마운팅 방법	관통 홀 포함
밸브에 대한 마운팅 방법	내부 (암) 나사산 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	PEEK