


어댑터 키트
DADG-AK-F9-1
 Part Number: 8125947



자료 시트

특징	값
사이즈	1
표준에 기반	VDI/VDE 3847-2
조립 위치	어디든
작동 압력 MPa	0.2 ... 0.8 MPa
작동 압력	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Nominal operating pressure	0.6 MPa
공칭 작동 압력	6 bar
Nominal operating pressure (psi)	87 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	주변 온도에서 10°C 미만의 압력 이슬점/매질의 온도 운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
주변 온도	-20 ... 80 °C
제품 중량	187 g
재질 사항	RoHS 에 승인
어댑터 소재	고합금 강철, 부식방지
어댑터 플레이트 소재	아노다이징 알루미늄
씰 소재	NBR
나사 소재	고합금 강철, 부식방지