


병렬 키트 EAMM-U-87-T46-60R-114

Part Number: 8126171

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	87
중심간 거리	114 mm
조립 위치	어디든
기어 유니트 비	1:1
최대 속도	3,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-20 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	0 ... 50 °C
관성 질량 모멘트	41.2 kgmm ²
무 부하 토크	0.22 Nm
이송 가능 토크	3 Nm
제품 중량	906 g
인터페이스 코드, 액추에이터	T46
인터페이스 코드, 모터 인	60R
재질 사항	RoHS 에 승인