


커플링
EAMC-67-80-32-40-U
Part Number: 8134950

FESTO



자료 시트

특징	값
홀더 직경 1	32 mm
홀더 직경 2	40 mm
사이즈	67
공칭 길이	80 mm
조립 위치	어디든
최대 속도	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-25 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	326 kgmm ²
이송 가능 토크	180 Nm
제품 중량	458 g
재질 사항	RoHS 에 승인