


콘넥터 블록 VABS-S7-RB-B-G14-A-R12

Part Number: 8141067
새로운

FESTO



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
파일럿 공압 공급	외부 내부
작동 압력 MPa	0 ... 1 MPa
작동 압력	0 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:-:-]
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보호 등급	IP65 조립된 조건
제품 중량	750 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
파일럿 공압 포트 12	G1/4
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	1/4" NAMUR 커넥션
공압 연결구, 포트 3	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	알루미늄 (Ematal 코팅)
씰 소재	NBR