


# 기어 박스 EMGA-60-P-G20-EAS-60

Part Number: 8141737

FESTO



## 자료 시트

특징	값
기어 유닛의 플랜지 사이즈	60 mm
모터 플랜지 사이즈	60 mm
비틀림 백래쉬	0.2 deg
기어 유닛 형태	유성 기어 유닛
기어 유닛 비	20:1
최대 입력 속도	13,000 1/min
기어 유닛의 작동 온도	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP54
연속 출력 토크	44 Nm
기어 유닛의 관성 질량 모멘트	0.096 kgcm <sup>2</sup>
최대 출력 토크	70 Nm
최대 효율	96 %
비틀림 저항	2.8 Nm/arcmin
제품 중량	1,100 g
기어 유닛 인터페이스, 출력 샤프트	60H 60P
재질 사항	RoHS 에 승인