


기어 박스 EMGA-40-P-G12-SST-42

Part Number: 8141763

FESTO



자료 시트

특징	값
기어 유닛의 플랜지 사이즈	40 mm
모터 플랜지 사이즈	42 mm
비틀림 백래쉬	0.31 deg
기어 유닛 형태	유성 기어 유닛
기어 유닛 비	12:1
최대 입력 속도	18,000 1/min
기어 유닛의 작동 온도	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP54
연속 출력 토크	20 Nm
기어 유닛의 관성 질량 모멘트	0.026 kgcm ²
최대 출력 토크	32 Nm
최대 효율	96 %
비틀림 저항	1 Nm/arcmin
제품 중량	450 g
기어 유닛 인터페이스, 출력 샤프트	40G 42A
재질 사항	RoHS 에 승인