

이중 니플
NPFC-DS-G38-G12-M
 Part Number: 8142589



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---|--------------------------------|
| 나사산 피팅 소재 | 니켈 도금 황동 |
| 컨테이너 사이즈 | 10 |
| 작동 압력 | -0.95 ... 10 bar |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [---:--] |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 - 부식 응력 수준 낮음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| Nominal tightening torque, pneumatic connection 1 | 47.9 Nm |
| Nominal tightening torque, pneumatic connection 2 | 38.5 Nm |
| 공칭 조임 토크의 공차 | ± 20 % |
| 제품 중량 | 36.36 g |
| 공압 연결구, 포트 1 | G1/2 |
| 공압 연결구, 포트 2 | G3/8 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 씰 소재 | PVC |