


솔레노이드 코일 VACF-B-R4-1L

제품 번호: 8150877

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 방식	전기식
설치 위치	임의 방향
표준을 준수합니다	DESINA IEC 61010-1
신호 상태 디스플레이	LED
듀티 사이클	100%
절연 등급	H
에나멜 와이어의 절연 등급	H
코일 특성값	24 V DC: 3.4 W
허용 전압 변동	+/- 10 %
인증	c UL us - Recognized(OL)
인증서 발급 기관	UL MH18122
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-20 °C...50 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 °C...50 °C
제품 무게	49.5 g
전기 연결부 1, 연결 방식	플러그
전기 연결부 1, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 1, 핀/선 수	4
전기 연결부 1, 고정 유형	나사형 잠금장치
고정 방식	넬링 너트 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PA 강철
솔레노이드 코일 소재	구리 강철 열가소성
와인딩 소재	구리