


케이블 커넥터 NETC-M20-PBK-T26-EX4-E

Part Number: 8151588

FESTO



자료 시트

특징	값
주변 온도	-40 ... 75 °C
보호 등급	IP66 IP68
보호 등급에 관한 참고 사항	IP68 at 5 bar for 30 minutes
ATEX 카테고리 가스	II 2G
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex eb IIC Gb
폭발 점화 방지 타입 먼지	Ex tb IIIC Db
방폭 주변 온도	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
EU 국가외 폭발 방지 인증	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응 EU-RoHS-RL 지침
사이즈	M20x1,5
케이블 직경	4 ... 13 mm
색상	흑색
Information on materials, cable connector	PA
씰 소재	EPDM
제품 중량	13 g
컨테이너 사이즈	1
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
재질 사항	RoHS 에 승인