


**플러그 나사**  
**NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E**  
 Part Number: 8151589



**자료 시트**

| 특징  | 값   |
|---|---|
| 주변 온도                                     | -40 ... 75 °C                               |
| 보호 등급                                     | IP66<br>IP68                                |
| 보호 등급에 관한 참고 사항                           | IP68 at 5 bar for 30 minutes                |
| ATEX 카테고리 가스                              | II 2G                                       |
| ATEX 카테고리 먼지                              | II 2D                                       |
| 폭발 점화 방지 타입 가스                            | Ex eb IIC Gb                                |
| 폭발 점화 방지 타입 먼지                            | Ex tb IIIC Db                               |
| 방폭 주변 온도                                  | -40°C ≤ Ta ≤ +75°C                          |
| EU 국가외 폭발 방지 인증                           | EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (IEC-EX)          |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )     | EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응<br>EU-RoHS-RL 지침 |
| 사이즈                                       | M20x1,5                                     |
| 색상  | 흑색  |
| Information on materials, cable connector | PA  |
| 씰 소재                                      | EPDM  |
| 제품 중량                                     | 5 g   |
| 컨테이너 사이즈                                  | 1   |
| PWIS conformity                           | VDMA24364 zone III                          |
| 재질 사항                                     | RoHS 에 승인                                   |