


서브-베이스 VMPA14-AP-4-EMM-8-SK

Part Number: 8157745

FESTO



자료 시트

특징	값
폭	65.5 mm
길이	107.3 mm
격자 치수	14 mm
최대 밸브 연수	4
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
파일럿 압력 MPa	0.3 ... 0.8 MPa
파일럿 압력	3 ... 8 bar
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-20 ... 60 °C
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	320 g
공압 연결구, 포트 2	G1/8
공압 연결구, 포트 4	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	알루미늄 다이캐스트