


# Y-원터치 콘넥터 NPQE-Y-Q10-E-F1A-P10

Part Number: 8158807

FESTO



## 자료 시트

| 특징  | 값                             |
|---|-------------------------------|
| 사이즈   | 표준                            |
| 공칭 사이즈  | 8.2 mm                        |
| 조립 위치   | 어디든                           |
| 디자인   | Y자형                           |
| 컨테이너 사이즈  | 10                            |
| 디자인 구조  | Push/Pull 원리                  |
| 사양  | 리튬이온 배터리 제조용 생산 설비에 사용할 수 있음  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa            |
| 작동 압력 전체 온도 범위                                  | -0.95 ... 8 bar               |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi           |
| 작동 매체   | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인                                  | 윤활 작동 가능                      |
| 부식 방지 등급 KBK                                    | 1 - 부식 응력 수준 낮음               |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III            |
| RSBP classification to CD-0033                  | F1a                           |
| 클린룸 등급  | ISO class 4                   |
| 주변 온도   | -5 ... 60 °C                  |
| 제품 중량   | 15.16 g                       |
| 공압 연결구, 포트 1                                    | 외경 10mm 튜브용                   |
| 공압 연결구, 포트 2                                    | 외경 10mm 튜브용                   |
| 해제 링의 색상  | 청색                            |
| 재질 사항   | RoHS 에 승인                     |
| 하우징 소재  | PBT                           |
| Release ring 소재                                 | POM                           |
| 튜브 씰 소재   | NBR                           |
| 튜브 고정 클로 소재                                     | 고합금 강철, 부식방지                  |