


**충격 완충기 유지대**  
**DADP-ES-G8-25**  
 Part Number: 8159237



**자료 시트**

특징	값
사이즈	25
조립 위치	어디든
디자인 구조	정지 레버
최대 충격 속도	0.8 m/s
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
주변 온도	0 ... 60 °C
최대 정지력	1,100 N
최대 죄임 토크	8.4 Nm
Tightening torque tolerance	± 20 %
제품 중량	503 g
마운팅 형태	관통-홀 및 센터링 슬리브 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
레버 소재	전조 알루미늄 합금
나사 소재	갈바닉 스틸