



충격 완충기

DYSD-Q11-20-16-Y1F-S-Y14

Part Number: 8161532

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	20
행정거리	16 mm
쿠션	자체-조절
조립 위치	어디든
위치 감지	없음
최대 충격 속도	1 m/s
짧은 Reset 시간	0.3 s
작동 모드	단동 푸쉬 동작
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 ... 60 °C
쿠션 길이	16 mm
최대 정지력	3,000 N
행정거리 당 최대 에너지 소모	50 J
시간 당 최대 에너지 소모	92,000 J
최대 잉여 에너지	0.32 J
Reset 력	75 N
제품 중량	385 g
마운팅 형태	잠금 너트 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	스틸, 아연도금
피스톤 로드 소재	고합금 강철
너트 소재	스틸, 아연도금