

플라스틱 배관
PUN-H-SF-12X2,3-BL
 Part Number: 8167907



자료 시트

특징	값
외부 직경	12 mm
유량에 사용하는 굽힘 반경	49 mm
내부 직경	7.4 mm
최소 휨 반경	21 mm
사용 설명서	TPE-U Ether basiert
튜브 특성	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.3 MPa
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 13 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 188.5 psi
작동 압력에 주의	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.7 MPa at 0 - 60°C
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
재료 발화점 실험	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
클린룸 등급	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
식품 안전	추가 재료 정보 참조
주변 온도	-35 ... 80 °C
길이에 따른 제품 중량	0.085 kg/m
공압 연결구	외부 직경 12 mm의 푸쉬인 커넥터용
색상	청색
지주 경도	D 54 +/-3
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브 소재	TPE-U(PU)