

센서
SKDA-7-AB-G2
 제품 번호: 8176317

FESTO



데이터 시트

특징	값
힘 측정 범위	0 kN...7 kN
보정 범위	-0.5 kN...7.5 kN
한계 부하	15 kN
작동 전압 범위 DC	10 V...30 V
아날로그 출력	4 - 20mA
아날로그 출력 정확도 ± % FS	0.2 %FS
하우징 소재	단조 알루미늄 합금 고합금 스테인리스강
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
리튬 이온 배터리 생산에 적합	구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 5%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 스틸 내 니켈, 화학적으로 니켈 도금된 표면, 회로판, 라인, 전기 커넥터 및 코일은 제외됩니다.
제품 무게	0.3 kg
주변 온도	-20 °C...80 °C
보호 등급	IP67
전기 연결부	5핀 A 코딩 소켓 M12x1
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라