


# 플랜지 압력 게이지 PAGN-P-63-0.1M-G14-1-CPA

Part Number: 8178632  
새로운

FESTO



## 자료 시트

특징	값
Display range	0 ... 0.1 MPa
표준에 따름	EN 837-3
압력 게이지의 공칭 사이즈	63
디자인 구조	부르동관 압력 게이지
마운팅 형태	전면 판넬 설치
작동 매체	가스 주입 Neutral fluids
작동 압력 MPa	0 ... 0.1 MPa
작동 압력	0 ... 1 bar
Operating pressure	0 ... 14.5 psi
교체 부하 계수	0.66
측정 정확도 등급	1
보호 등급	IP43
보관 온도	-40 ... 70 °C
매체 온도	-20 ... 60 °C
주변 온도	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 위치	후면 중앙
공압 연결구	G1/4
매체에 접속되는 재질	황동
나사산 플러그 소재	황동
하우징 소재	ABS
스크린 소재	SAN
마운팅 링 소재	강철
나사 소재	강철
하우징 색상	흑색
제품 중량	120 g
작동 및 파일럿 매체 확인	아세틸렌 없음 산소 없음
눈금	단일 스케일