



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
드라이브 피니언의 유효 직경	30.558 mm
작업 행정거리	200 ... 800 mm
마운팅 표면에 대한 요구 편평도	0.1 mm/m
톱니 벨트 확장	0.17 %
톱니 벨트 피치	3 mm
조립 위치	수평
디자인 구조	전자기적 선형 모듈 톱니 벨트 포함
위치 감지	근접 센서용
최대 가속	50 m/s ²
최대 속도	5 m/s
반복 정확도	±0,05 mm
정격 사용 시간	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-20 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 90 %
보호 등급	IP20
주변 온도	5 ... 45 °C
최대 급송력 F _x	300 N
급송 계수	96 mm/U
재질 사항	RoHS 에 승인