



볼 밸브 유닛

VAPB-A-3/8-F-40-F03-PB20

제품 번호: 8191927

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	2방향 볼밸브 반회전 드라이브
작동 방식	공압식
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
고정 방식	인라인 설치
피팅 연결부	Rp3/8
스위칭 위치 표시	슬롯 방향 = 유량 방향
플랜지 드릴 패턴	F03
공칭 폭 DN	15
밸브 기능	2/2
유량 방향	가역식
작동 압력	0.55 MPa...0.8 MPa 5.5 bar...8 bar 79.75 psi...116 psi
앵글 시트 피팅 공칭 압력 PN	40
앵글 시트 피팅 PN 공칭 압력 차압에서 개방 토크	5 Nm
표준 기반	EN 10226-1 ISO 5211
매체	ISO 8573-1:2010에 따른 압축공기 [---] 불활성 가스 물 · 수증기 없음 중성 액체 기타 유동 매체는 별도 요청 바람
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
매체 온도	-10 °C...200 °C
유량 Kv	9.4 m³/h
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
하우징 소재	황동, 니켈 도금
하우징 소재 번호	2.0402 CW617N

특징	값
시트 씰 소재	PTFE
씰 소재	HNBR PTFE
볼 소재	황동 하드 크롬도금
볼 소재 번호	2.0401 CW614N
샤프트 소재	황동
샤프트 소재 번호	2.0401 CW614N
제품 무게	1880 g
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하