

커버 캡
NEAU-AK-M8
제품 번호: 8196625

FESTO



데이터 시트

특징	값
폭	10 mm
높이	11 mm
사이즈	M8x1
디자인 타입	밀폐 마개, 플러그
고정 방식	체결됨
제품 무게	4.8 g
팩 크기	8
전기 연결부	소켓
보호 등급	IP67
주변 온도	-5 °C...60 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
하우징 색상	검정색
하우징 소재	PBT
설치 위치	임의 방향
상대 습도	0 - 90 %
발화 테스트	UL94 V-0
색상	검정색