

피스톤 액추에이터
DFPK-75-20-S-T32-V4
 제품 번호: 8198978

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 액추에이터 사이즈	75
스트로크	20 mm
설치 위치	임의 방향
위치 인식	기계식 디스플레이 포함
제어 기능	스프링 장력에 의해 열림, NO
작동 압력	0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-10 °C...60 °C
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	2539 g
공압 연결부	암나사 G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	스테인리스 스틸
씰 소재	FPM
하우징 소재	스테인리스 주강
하우징 소재 번호	1.4408
피스톤 로드 소재	고합금 스테인리스강