


충격 완충기 DYSD-Q13-7-5-Y1F-Y9

제품 번호: 8199040

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	7
스트로크	5 mm
완충, 완충장치, 쿠션	자가 조절식
설치 위치	임의 방향
위치 인식	없음
최대 충격 속도	0.5 m/s
실온에서 복원 시간	0.2 s
최소 주변 온도에서 복원 시간	1 s
작동 방식	누름식 단동
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	Festo의 내부 정의에 따른 Cu/Zn/Ni 사용에 관한 제한이 적용되는 심각도 F1A에 따라 배터리 생산에 적합
주변 온도	-10 °C...60 °C
쿠션 길이	5 mm
최대 정지력	270 N
최대 조임 토크	3 Nm
스트로크당 최대 에너지 소비	2.1 J
시간당 최대 에너지 흡수	5040 J
복원력	7 N
최소 삽입력	20 N
제품 무게	20 g
질량 범위	16.8 kg
고정 방식	카운터 너트 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
하우징 소재	고합금강
피스톤 로드 소재	고합금강
너트 소재	고합금강