

그리퍼 핑거 캡
HAMA-GA-B33-40-2-S-40-BU
제품 번호: 8203480

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	40
파지할 수 있는 최소 직경	30 mm
파지할 수 있는 최대 직경	55 mm
작동 스트로크	0 mm...55 mm
그리퍼 핑거 개수	2
디자인 타입	그리퍼용
디자인	폼 핏 마찰적 결합
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	68 g
색상	청색
쇼어강도	A 40 +5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
그리퍼 핑거 소재	VMQ(실리콘), 정전기 방지