

그리퍼 핑거 캡 HAMA-GA-B33-100-4-S-40-BU

제품 번호: 8203482

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	100
파지할 수 있는 최소 직경	80 mm
파지할 수 있는 최대 직경	110 mm
작동 스트로크	30 mm...125 mm
그리퍼 핑거 개수	4
디자인 타입	그리퍼용
디자인	폼 핏 마찰적 결합
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	315 g
색상	청색
쇼어강도	A 40 +5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
그리퍼 핑거 소재	VMQ(실리콘), 정전기 방지