

**커플링**  
**EAMD-42-40-19-16X25-U**  
제품 번호: 8203727

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징          | 값                    |
|-------------|----------------------|
| 마운트 직경 1    | 19 mm                |
| 마운트 직경 2    | 16 mm                |
| 사이즈         | 42                   |
| 공칭 길이       | 40 mm                |
| 설치 위치       | 임의 방향                |
| 최대 속도       | 6000 1/min           |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B2-L       |
| 보관 온도       | -25 °C...60 °C       |
| 상대 습도       | 0 - 95 %             |
| 주변 온도       | -25 °C...60 °C       |
| 질량 관성 모멘트   | 38 kgmm <sup>2</sup> |
| 전달 가능 토크    | 21 Nm                |
| 제품 무게       | 190 g                |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수              |