

# 가이드 유닛 FEN-12/16-80-KF

제품 번호: 8204026

FESTO



## 데이터 시트

| 특징           | 값                 |
|--------------|-------------------|
| 사이즈          | 12/16             |
| 스트로크         | 80 mm             |
| 설치 위치        | 임의 방향             |
| 가이드          | 재순환 볼 베어링 가이드     |
| 디자인          | 가이드               |
| 방폭           | 인증서의 지침에 유의하십시오   |
| LABS 적합성     | VDMA24364-B2-L    |
| 주변 온도        | -20 °C...80 °C    |
| 최대 힘 Fy      | 520 N             |
| 최대 힘 Fy, 정적  | 830 N             |
| 최대 힘 Fz      | 520 N             |
| 최대 힘 Fz, 정적  | 830 N             |
| 최대 토크 Mx     | 12 Nm             |
| 최대 토크 Mx, 정적 | 20 Nm             |
| 최대 토크 My     | 7 Nm              |
| 최대 토크 My, 정적 | 12 Nm             |
| 최대 토크 Mz     | 7 Nm              |
| 최대 토크 Mz, 정적 | 12 Nm             |
| 변위력          | 15 N              |
| 가동 질량        | 257 g             |
| 제품 무게        | 525 g             |
| 고정 방식        | 암나사 포함            |
| 소재 관련 참고 사항  | RoHS 준수           |
| 가이드 요소 소재    | 열처리강              |
| 하우징 소재       | 단조 알루미늄 합금, 양극 처리 |
| 요크 플레이트 소재   | 단조 알루미늄 합금, 아노다이징 |