

가이드 유닛
FEN-12/16-125-GF
제품 번호: 8204044

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	12/16
스트로크	125 mm
설치 위치	임의 방향
가이드	슬라이딩 가이드
디자인	가이드
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 °C...80 °C
변위력	15 N
가동 질량	311 g
제품 무게	640 g
고정 방식	암나사 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
가이드 요소 소재	고합금강
하우징 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
요크 플레이트 소재	단조 알루미늄 합금, 아노다이징