# 진공 흡입기
# OGVN-75-A-U-G38

제품 번호: 8204836



## 데이터 시트

| 특징 | 값 |
|---|---|
| 흡입컵 높이 조절기 | 16 mm |
| 공칭 폭 | 10 mm |
| 흡착컵 직경 | 75 mm |
| 흡착컵 볼륨 | 42.8 cm³ |
| 연결 위치 | 상단 |
| 설치 위치 | 임의 방향 |
| 흡착컵 형태 | 원형 벨로즈 1.5배 |
| 작동 압력 | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| 공칭 작동 압력 | -70 kPa<br>-10.15 psi |
| 정격 작동 압력 | -0.7 bar |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:-:-] |
| 내식성 등급 CRC | 2 - 보통의 부식 부하 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-영역 III |
| 리튬 이온 배터리 생산에 적합 | Cu/Zn/Ni 값이 감소된 배터리 생산에 적합(F1a) |
| 주변 온도 | 10 °C...45 °C |
| 공칭 작동 압력에서 유지력 | 173 N |
| 제품 무게 | 46 g |
| 고정 방식 | 진공 연결부를 통해 |
| 진공 연결부 | G3/8 |
| 색상 | 블루/라이트 블루 |
| 쇼어강도 | A 30 +/-5<br>A 70 +/-5 |
| 스크류 인 핀소재 | 단조 알루미늄 합금 |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 흡착컵 소재 | PUR |