

그리퍼 핑거
HAFH-B30-16-45-N
제품 번호: 8207226

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	16
설치 위치	임의 방향
디자인 타입	그리퍼용
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	42 g
고정 방식	그리퍼에 체결됨
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
그리퍼 조 소재	아노다이즈드 주조 알루미늄 합금
캡 소재	POM
플레이트 소재	단조 알루미늄 합금, 아노다이징
나사 소재	강철, 아연 도금
센터링 핀 소재	강철
그리퍼 핑거 소재	알루미늄 단조 합금, 양극 처리