


소프트 그리퍼
HPSX-70-3-S-40-BU-RA50
 제품 번호: 8207889

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	70
작동 스트로크	20 mm...90 mm
파지할 수 있는 최소 직경	55 mm
파지할 수 있는 최대 직경	80 mm
드라이브 종류	공압식
설치 위치	임의 방향
작동 방식	복동
그리퍼 기능	적응형
그리퍼 핑거 개수	3
디자인	폼 핏 마찰적 결합
작동 압력	-0.085 MPa...0.02 MPa -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
캡 파열 압력	0.06 MPa 0.6 bar 8.7 psi
그리퍼 최대 작동 주파수	5 Hz
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	0 °C...60 °C
내진동성	FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 2로 운송 적용 검사
보호 등급	IP69K
총 파지력	10 N
제품 무게	318 g
고정 방식	ISO 9409-1-50-4-M6 이후
공압 연결부	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
어댑터 소재	PA 강화
나사 소재	스테인리스강

특징	값
그리퍼 핑거 소재	VMQ(실리콘), 정전기 방지
캡 소재	PA 강화
색상	청색
쇼어강도	A 40 +5